

BRELA 8115

Modèle de base de notre collection de gants à grande flexibilité.

- Gant à coupe anatomique.
- Éléments réfléchissants.
- Mousqueton pour attachement au vêtement.



GAMME BRELA S :

BRELA Flexi



BRELA Easy Beige



BRELA Short



Type de mesure :	Résultats avant lavage :
Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupe (paume)	5
Résistance à la déchirure	4
Résistance à la perforation	3
Comportement au feu	Réussi
Résistance à la chaleur convective	Réussi
Résistance à la chaleur radiante	Réussi
Résistance à la chaleur de contact	Réussi
Dextérité	8115-14
	8115-15

MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- **Dos** : Tissu Kermel® avec traitement hydrophobe et oléophobe.
- **Paume** : Tricot méta-aramide / para-aramide avec revêtement silicone.

COUCHES INTERMÉDIAIRES :

- Couche isolante : non-tissé en aramide recyclé.
- Membrane : membrane PU.

MANCHETTE :

- **Flexi** - Manchette en tricot ignifuge avec élasticité interne stable.
- **Easy** - Manchette en tissu Kermel®.
- **Long** - Manchette prolongée qui protège l'avant-bras de l'utilisateur.
- **Short** - Manchette basique en tricot para-aramide.

DOUBLURE :

- Doublure en aramide.

NORMES :

- EN 659:2003+A1:2008.

EN 659



BRELA Long	BRELA Easy Beige	BRELA Short	BRELA Flexi Beige	BRELA Flexi
12,7 - 15,2	15,2 - 16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2
5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)
10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)	

DuPont™, Kevlar® et Nomex® sont des marques commerciales ou déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 2023

05/2026

BRELA 8115

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Choisissez un programme de lavage court, plus écologique, à 40 °C. Lavez à une température maximale de 60 °C si vous devez désinfecter les gants ou s'ils sont extrêmement sales.



PROCÉDURE : Retirez les salissures grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les bandes velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez une lessive liquide. Lavez sur un programme court. **POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DU GANT :** Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne le séchez pas à la lumière directe du soleil ni près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.

UTILISATION RECOMMANDÉE :

Gel de lavage Holík

Le gel de lavage, d'origine naturelle, est conçu pour les gants en cuir et en textile et offre une grande efficacité. Il réduit les bactéries, ne pollue pas l'environnement et est entièrement biodégradable (Eco-Friendly).



Spray imperméabilisant Holík

Spray imperméabilisant très efficace pour le cuir et les textiles, qui protège contre l'humidité, l'eau, l'huile et les salissures tout en préservant la respirabilité du matériau. Appliquez l'imperméabilisant en fine couche sur un produit sec et laissez sécher au moins 12 heures.

Pour en savoir plus sur l'entretien et la maintenance, consultez www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance



EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

BRELA 8115

Basic model of our collection of all-textile gloves
OTHER INFORMATION:

- Anatomical cut glove.
- Reflective elements.
- Carabiner for hanging the gloves to the g



SIZE ASS

BRELA Flexi



BRELA Easy Beige



BRELA Short



Measurement type:	Results before washing:
Abrasion resistance	4
Blade cut resistance (palm part)	5
Tear resistance	4
Puncture resistance	3
Burning behaviour	Pass
Convection heat resistance	Pass
Radiant heat resistance	Pass
Contact heat resistance	Pass
Dexterity	5
BRELA Long	Beige 8115-14
BRELA Short	Beige 8115-15

UPPER MATERIAL:

- **Back:** Kermel® fabric with hydrophobic and oleophobic treatment.
- **Palm:** Meta-aramid / Para-aramid knit with silicone coating.

INTERMEDIATE LAYERS:

- Insulation layer - Recycled aramid non-woven fabric.
- Membrane - PU membrane.

CUFF:

- **Flexi** - Cuff made of flame retardant knitted fabric with stable internal elasticity.
- **Easy** - Cuff made of Kermel® fabric.
- **Long** - An extended cuff that protects the user's forearm.
- **Short** - Basic cuff made of Para-Aramid knitting.

LINING:

- Aramid lining.

STANDARDS:

- EN 659:2003+A1:2008.

EN 659



size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)
length	127 - 15,2	15,2 - 16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4 - 32,9

DuPont™, Kevlar® and Nomex® are trademarks of registered trademarks of E. Le Pont de Nemours and Company.

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 2023

05/2026

BRELA 8115

CARE & MAINTENANCE:

Choose a more ecological short washing program at 40 °C. Wash at a maximum temperature of 60 °C if you need to disinfect the gloves or they are extremely dirty.



PROCEDURE: Remove coarse dirt after each use. Before washing, fasten the Velcro fasteners and remove the snaps. Use a liquid detergent. Wash on a short programme. **TO MAKE THE GLOVE FIT BETTER:** Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or heat sources, do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

RECOMMENDED USE:

Holík Washing Gel

The washing gel is natural based for leather and textile gloves with high washing efficiency. It reduces bacteria and does not pollute the environment and is fully biodegradable (Eco-Friendly).



Impregnation spray Holík

A highly effective impregnating spray for leather and textiles that protects against moisture, water, oil and dirt while maintaining the breathability of the material. Apply the impregnation in a thin layer on dry product and allow to dry for at least 12 hours.

For more about Washing & Maintenance, visit:

www.holik-international.com > Technologies > Care&Maintenance



EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026