

TAYA 8219

Gant en cuir conçu en mettant fortement l'accent sur la sensibilité tactile et un confort de port exceptionnel. Sa coupe 5D innovante, combinée à un cuir de vachette pleine fleur durable à la paume, offre une haute résistance mécanique, une durée de vie prolongée et un ajustement naturel qui épouse la forme de la main.



Couleur:

■ Noir

Taya Flexi	8219-01
Taya Evo	8219-02
Taya Easy	8219-03
Taya Long	8219-04
Taya Short	8219-05

MATÉRIAU EXTÉRIEUR :

- **Paume et dos :** Cuir de vachette pleine fleur thermostable, à faible retrait et haute résistance à l'abrasion.

RENFORTS :

- **Pouce et articulations :** Renforcé en cuir de vachette.

COUCHES INTERMÉDIAIRES :

1. **Couche isolante** - non-tissé aramide.
2. **Membrane** - membrane PU Porelle® DXT.

DOUBLURE :

- Doublure en aramide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES :

- **Coupe 5D :** Combine le confort d'une coupe anatomique 3D avec la robustesse d'une construction 2D au bout des doigts.
- La nouvelle construction du pouce permet une plus grande liberté de mouvement, aussi bien en rampant que lors des interventions de routine.
- Élément réfléchissant.
- Mousqueton permettant de fixer les gants à la tenue.

NORMES* :

- EN 659:2003+A1:2008



* La norme est actuellement en cours de certification.

MANCHETTES:



Taya Flexi

Taya Evo

Taya Easy

Taya Long

Taya Short

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com



Co-funded by
the European Union

Arclin®, le logo Arclin, Kevlar®, Nomex®, Firepoint® et toutes les marques commerciales et de service portant les mentions ™, SM ou ® appartiennent à Arclin et à ses filiales, sauf indication contraire. © 2026 Arclin. Tous droits réservés.

CE 1023

05/2026

TAYA 8219

Mesure :	Avant lavage :
Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (paume)	3 / TDM Level C
Résistance à la déchirure	4
Résistance à la perforation	4
Comportement au feu	4
Résistance à la chaleur convective	4
Résistance à la chaleur radiante	2
Résistance à la chaleur de contact	2
Dextérité	5

GAMME DE TAILLES :

cm 	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
taille	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE :

Choisissez un programme de lavage court, plus écologique, à 40 °C.



PROCÉDURE : Retirez les salissures grossières après chaque utilisation. Avant le lavage, fermez les bandes velcro et retirez les boutons-pression. Utilisez une lessive liquide. Lavez sur un programme court.

POUR UN MEILLEUR AJUSTEMENT DU GANT : Remodelez le gant plusieurs fois après le lavage et pendant le séchage. Ne le séchez pas à la lumière directe du soleil ni près d'une source de chaleur, n'utilisez pas de sèche-linge. Rangez les gants dans un endroit sec.

Pour en savoir plus sur l'entretien et la maintenance, consultez :
www.holik.com > Technologies > Care&Maintenance



TAYA 8219

A leather glove developed with a strong emphasis on tactile sensitivity and exceptional wearing comfort. Its innovative 5D cut, combined with durable full-grain cowhide leather in the palm, provides high mechanical resistance, extended service life, and a natural fit that follows the shape of the hand.



Barva:	■ Black
Taya Flexi	8219-01
Taya Evo	8219-02
Taya Easy	8219-03
Taya Long	8219-04
Taya Short	8219-05

UPPER MATERIAL:

- **Palm and back:** Thermostable full-grain cowhide leather with minimal shrinkage and high abrasion resistance.

REINFORCEMENTS:

- **Thumb and knuckle area:** Reinforced with cowhide leather.

INTERMEDIATE LAYERS:

3. **Insulation layer** - aramid non-woven fabric.
4. **Membrane** - Porelle® DXT PU membrane.

LINING:

- Aramid lining.

STANDARDS*:

- EN 659:2003+A1:2008



* The standard is currently under certification.

CUFFS:



Taya Flexi Taya Evo Taya Easy Taya Long Taya Short

ADDITIONAL TECHNOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES:

- **5D Cut:** Combines the comfort of an anatomical 3D cut with the robustness of a 2D fingertip construction.
- The redesigned thumb construction allows greater freedom of movement during both crawling and routine firefighting operations.
- Reflective element.
- Carabiner for attaching the gloves to the garment.

EUROMAST SARL

Distributeur officiel

Tél : 33 4 79 34 92 15 E-mail : info@materiel-pompier.com

Adresse : Savoie Hexapôle, 101 Rue Louis Armand, 73420 Mery, France

Web: www.materiel-pompier.com

Arclin, the Arclin logo, Keivar, Nomex, Firepoint and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by Arclin and its affiliates unless otherwise noted. © 2026 Arclin. All rights reserved.



Co-funded by
the European Union

CE 1023

05/2026

TAYA 8219

Measurement:	Before washing:
Abrasion resistance	4
Blade cut resistance (palm part)	3 / TDM Level C
Tear resistance	4
Puncture resistance	4
Burning behaviour	4
Convection heat resistance	4
Radiant heat resistance	2
Contact heat resistance	2
Dexterity	5

SIZE ASSORTMENT:

cm		12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
size		5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

CARE & MAINTENANCE:

Choose a more ecological short washing program at 40 °C.



PROCEDURE: Remove coarse dirt after each use. Before washing, fasten the Velcro fasteners and remove the snaps. Use a liquid detergent. Wash on a short programme.

TO MAKE THE GLOVE FIT BETTER: Shape the glove several times after washing and during drying. Do not dry in direct sunlight or heat sources, do not use a tumble dryer. Store the gloves in a dry environment.

For more about Washing & Maintenance, visit:
www.holik.com > Technologies > Care&Maintenance

